

ultra tech®

GEL ATELIER


SALISSURES FORTES

SANS SOLVANT PÉTROLIER

Microbilles minérales

Nettoie puissamment et rapidement

Testé sous contrôle dermatologique



SALISSURES FORTES



> Utilisation

Elimine la plupart des salissures fortes (mécanique, automobile et industriel).
Elimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons.
Peut s'utiliser en lavage haute fréquence.
Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée.
Ne contient pas de solvant pétrolier.

> Mode d'emploi

Sur mains mouillées, prendre une noisette de gel dans le creux de la main. Bien étaler le produit sur toute la surface des mains/poignets/avant-bras. Frotter doucement en ajoutant un peu d'eau tiède afin de solubiliser les salissures. Ne pas frotter plus de 30s. Rincer abondamment à l'eau tiède et se sécher les mains.

> Composition

AQUA, COCO-GLUCOSIDE, PUMICE, OLETH-10, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, OLETH-5, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, PARFUM, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, LIMONENE, MAGNESIUM NITRATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZOIC ACID, CITRIC ACID, MAGNESIUM CHLORIDE, CI 19140, CI 42090, SODIUM SULFATE.

> Caractéristiques

- Aspect :Gel
- Couleur :Vert
- Odeur :Orange
- pH pur :6 +/- 0,5
- Densité :0,89 +/- 0,01 g/cm³
- Viscosité :16 000 mPas (rpm 20; rotor 4) +/- 1000 mPas

Produit testé sous contrôle dermatologique.

> Précautions d'emploi

ATTENTION : ce produit contient des agents de surface puissants et un agent abrasif. Utiliser sur peau saine et humide seulement (mains, poignets, avant-bras). Ne pas dépasser plus de 10 applications par jour. Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ou le centre antipoison le plus proche et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Dans les emballages d'origine fermés. A conserver à température ambiante (> +5°C, < +30°C), à l'abri de la lumière et dans un endroit sec et ventilé. Utilisation réservée aux professionnels. Fiche de données de sécurité mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

> Logistique

	FLACON POMPE 3,8 L	RECHARGE 4,5 L
Conditionnement	bidon	cartouche
Colis	2 bidons	2 cartouches
Colis dimensions extérieures (cm)	25,80 x 19,10 x 26,30 H	29,60 x 19,50 x 29,30 H
Poids brut	8,833 kg	9,373 Kg
Code produit	460020	460018


Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Page 1/2

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

HYGIÈNE CORPORELLE



NOTICE D'UTILISATION ASSEMBLY NOTE

Distributeur savon
Soap dispenser

4,5L


FOURNITURES / SUPPLIED



INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR DISPENSER FACILITY

Positionner le distributeur au mur à l'aide des adhésifs situés au dos de l'appareil. Puis le fixer à l'aide des vis fournies.


Position the dispenser on the wall using the adhesives on the back of the unit. Then fix it with the screws provided.



1


FIXATION DE LA POMPE SUR LA CARTOUCHE

PUMP FIXING ON THE CARTRIDGE



2

OUVERTURE DE L'APPAREIL OPEN THE DISPENSER



Ouverture/fermeture à clé
Key Lock



Réf : Réf. GEH

FERMETURE À CLÉ
KEY LOCK SYSTEM


SYSTÈME ET CONSOMMABLES SYSTEM AND ACCESSORIES



Pompe
Pump




Réf. GEH
Cartouche / Cartridge
4,5 L



Réf. GEH
Distributeur
Dispenser

3

INSTALLATION DE LA CARTOUCHE CARTRIDGE LOADING



4

FERMETURE DE L'APPAREIL CLOSE THE DISPENSER

